



## Transfer Colour pour verre et porcelaine

v11673

Dessinez un sujet sur une feuille de travail à l'aide de Transfer Glass Color et contour. Une fois sec, le dessin est enlevé de la feuille de travail et posé à l'aide d'eau sur le support final. Fixé au four à 160°C, il résiste au lave-vaisselle.

### *Comment faire*



**1.** Placez le dessin sous la feuille de travail et repassez les traits avec une couleur de contour. Utilisez une pointe métallique pour les traits fins. Laissez sécher environ 2h.



**2.** Colorez le dessin avec Glass Color. Laissez sécher 24h.



**3.** Retirez délicatement le dessin de la feuille de travail en commençant par un coin.





**4.** Trempez le dessin dans l'eau et laissez-le s'égoutter.



**5.** Placez le dessin sur un objet propre en verre ou en porcelaine et pressez-le délicatement avec un chiffon. Retirez les bulles d'air en travaillant de l'intérieur vers l'extérieur. Laissez sécher entre 6 à 8 heures.



**6.** Mettez l'objet au four réglé à 160° C, non préchauffé, pendant 45 minutes. Laissez refroidir dans le four.



**Plus d'exemples -**



**8** Avec une pointe pour contour, vous pouvez fusionner deux couleurs l'une dans l'autre pendant que la peinture est encore humide.